

ミルクメーカー楽らく[®]

- ◆ 一定した溶解品質(濃度・温度)で人工哺育をサポートします。
- ◆ 簡単操作で大幅な省力化、作業時間の短縮につながります。
- ◆ 誰でも簡単に操作できるマイコン制御方式(自動計量・自動溶解)です。
- ◆ 簡単メンテナンス構造です。

本 体 O F S - 1 0 0 N 型

操 作 パ ネ ル



- 哺乳ポット(2)1~5 本製作可能
微調整機能付
- 代用乳量 200 ~ 600g/本、選択可能
微調整機能付
- ミルク作製温度、適温で製作
(38 ~ 50 調節可能)
- 添加剤投入可能
- 簡易洗浄機能付
- 安全装置付

代用乳自動溶解装置「ミルメーカー楽らく」主な仕様

型 式	O F S - 1 0 0 N	
定 格 電 圧	3相 200V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力	6.05kW (内、6kW は電熱器 3相 200V 50/60Hz)	
電 流 値	18A	
使 用 環 境 温 度	0 ~ 40 (結露無き事)使用環境温度を下回る場合、別途オプション必要	
本 体 寸 法	幅700mm×奥行500mm×高さ1667mm (代用乳投入口高さ1550mm)	
本 体 重 量	66kg	
機 能	ミルク作製 (代用乳溶解)	
	溶解タンク洗浄	
ミ ル ク 作 製 (代用乳溶解)	運転切替	・自動 ・手動 (添加剤投入時等)
	使用環境温度20度での作製時間 (哺乳ポット5本分作製時 給水開始から作製終了まで)	5分以内 (予熱後、作製温度40度設定)
	代用乳ホッパー容量	7kg以内 (代用乳として)
	哺乳ポット作製本数	1本~5本 任意選択 (1.8 / 本)
	全給湯量	9.0 (1.8 × 5本 / 微調整機能付)
	給湯1.8当りの代用乳供給量	200g ~ 600g (50gピッチで任意選択 / 微調整機能付)
	付帯機能	ミルク作製後の再攪拌機能 (添加剤投入口有)
給 湯 温 度 設 定	ミルク作製温度	38 ~ 50 (1ピッチで設定可能)
	溶解タンク洗浄温度	60 (固定値)
安 全 装 置	<ul style="list-style-type: none"> ・電源保護 ・湯過熱保護 ・空焚き防止 ・モーター過負荷保護 ・モーター回転検知 	

楽らくへの給水温度は、0 ~ 36度以内でご使用下さい。

使用環境温度が0度を下回る場合は、必ず専用ヒーター(20701-007001)をお買い求め下さい。


電源工事の際、一次側に漏電ブレーカ(定格電流20A・定格感度電流30mA)の設置を行って下さい。

電源ケーブルは、5.5mm²以上をご使用下さい。

アース(接地)工事は必ず行って下さい。

本カタログに記載の製品の仕様、概観は改善のため予告なしに変更することがあります。

= 発 売 元 =



本 社 名古屋市瑞穂区石田町1丁目4番地
 TEL(052)851-9361(代) FAX(052)851-9450
 南九州営業所 TEL(0986)25-2151 FAX(0986)25-2156
 中四国営業所 TEL(0848)66-4878 FAX(0848)66-4879
 中部営業所 TEL(052)851-9361 FAX(052)851-9450
 関東営業所 TEL(048)224-9463 FAX(048)224-9464
 北海道営業所 TEL(0155)28-5601 FAX(0155)28-5602

お申込み・お問い合わせは