

M型フォームノズル (丸山製作所製)

お手持ちの動噴で作業できます。
(但し 2.2kw 以上の動噴が必要となります)



吐出量	10L/min
使用圧力	3~5MPa { 30~50kgf/cm ² }
接続径	PF1/4 (オス)、PF1/4 (メス)、SW13.8 (オス) ※ホース内径 8.5mm のホース。合わない場合は異形ソケット (市販/オプション) で取付可能です。
所要動噴	MS330、MS313 以上 (吸水量 13L/min 以上) ※高圧洗浄機に接続すると圧力が高過ぎ、発泡しない場合があります



発泡ノズルについて (注意)

- 1) 発泡ノズルは遠くに飛ばすためのノズルではありません。
- 2) 理由は発泡させるためにノズルの先で空気を吸わせているからです。
- 3) ノズル設計のコンセプトは当時九州地区で、豚の下痢症が発生し、室内の消毒をする場合大変な水量を必要とし、また排水の問題もあり、少量で効果の高い泡に出来るノズルの開発を考えました。
- 4) また天井を消毒する時、通常のノズルを使うと、薬液が飛散し人間にかかるのであまり飛ばさないノズルを考えました。通常のノズルのように遠くに飛ばすとすると、泡になりません。良いか、悪いかわかりませんが、メリット、デメリットがあります。
※動噴の能力は、1分間の水量、10L以上、圧力、2.5メガパスカル/25KG以上でご使用ください。